

Tokuyama'nın geniş akışkan ailesi ile tanışın

3 farklı viskozitede yüksek dolduruculu akışkan,
4 mm kullanılabilen Bulk Fill akışkan ve
Omnichroma Flow içeren bu muhteşem set

Dr. Bora Korkut'un


tavsiyeleri doğrultusunda geliştirilmiştir.




SET İÇERİĞİ




1 adet
3 gr Omnicroma
Flow



1 adet
3 gr Super Low
Flow A2



1 adet
3 gr High Low
Flow A2



1 adet
3 gr Medium Low
Flow A2



1 adet
3 gr Bulk Fill
Flow A2

BU SETLE NE YAPABİLİRİM ?

OMNICROMA FLOW

- Doldurucu oranı ağırlıkça %70
- RENK SEÇİMSİZ Kole bölgesi restorasyonları
- RENK SEÇİMSİZ Okluzal restorasyonlar
- RENK SEÇİMSİZ Sığ MOD, OM ve OD restorasyonlar
- RENK SEÇİMSİZ Sınıf III restorasyonlar
- RENK SEÇİMSİZ Süt dişlerinin restorasyonu
- Ortodontik braketlerin yapıştırılması
- Kompozit /porselen restorasyon tamiri


- RENK SEÇİMSİZ Kompozit veneer restorasyonlar
- RENK SEÇİMSİZ Diastema kapama restorasyonları
- RENK SEÇİMSİZ Küçük (insizal bölge ile sınırlı) kuron kırıkları
- Derin marjin elevasyonu
- RENK SEÇİMSİZ Injection Moulding
- RENK SEÇİMSİZ Akışkan Stamp tekniği uygulaması
- Aligner ataşman yapımı
- Kompozit /porselen restorasyon tamiri



Estelite Universal Flow SUPER LOW


- Doldurucu oranı ağırlıkça %70
- Kole bölgesi restorasyonu
- Okluzal, OD, OM, MOD restorasyonlar
- Sınıf III restorasyonlar
- Süt dişlerinin restorasyonu
- Ortodontik braketlerin yapıştırılması
- Kompozit /porselen restorasyon tamiri
- Veneer simantasyonu

- Inley / onley /overlay simantasyonu
- Fiber splint uygulaması
- Retainer yapıştırılması
- Derin marjin elevasyonu
- Injection Moulding
- Akışkan Stamp tekniği uygulaması
- Aligner ataşman yapımı



Estelite Universal Flow HIGH


- Doldurucu oranı ağırlıkça %69
- Direkt anterior ve posterior restorasyonlar (özellikle küçük yüzeysel boşluklar için)
- Direkt restorasyonlar için liner / IDS
- İndirekt restorasyonda undercutların kapatılması
- Veneer simantasyonu



Estelite Universal Flow MEDIUM

- Doldurucu oranı ağırlıkça %71
- Kole bölgesi restorasyonu
- Okluzal, OD, OM, MOD restorasyonlar
- Sınıf III restorasyonlar
- Direkt restorasyonlar için liner / IDS
- İndirekt restorasyonda undercutların kapatılması

- Kompozit / porselen restorasyon tamiri
- Yüksek opak renk seçenekleri (OPA2, OPA3, OPA4) sayesinde etkin maskeleme
- Inley / onley /overlay simantasyonu



Estelite BULK FILL FLOW

- Doldurucu oranı ağırlıkça %70
- Kole bölgesi restorasyonu
- Okluzal, OD, OM, MOD restorasyonlar (tek seferde 4 mm uygulama)
- Sınıf III restorasyonlar
- Kanal üstü restorasyonlar

- Süt dişlerinin restorasyonu
- Kompozit /porselen restorasyon tamiri
- Derin marjin elevasyonu
- İndirekt restorasyonda undercutların kapatılması
- Kompozit /porselen restorasyon tamiri

